

品番 : EA781EF-55

品名 : $\phi 16 \times 20\text{mm}$ /M 4/ 18N 強力マグネット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 685円(税抜)／754円(税込) | | |
| カタログ価格 | 685円(税抜)／754円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2025/12/16 02:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1363ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------|----|--|
| 直径 | 16mm | 高さ | 20mm |
| ねじサイズ | M4 | 重量 | 29g |
| 吸着力 | 18N(1.8kgf) | 材質 | 磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼(亜鉛メッキ) スペーサー:真鍮 |
| 使用温度 | 220°C以下 | | |
| ねじ部品の取り付けに最適な強力マグネット | | | |
| 優れた耐食性 | | | |
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.