

品番：EA781EH-12

品名：φ13x4.5mm/M3x0.5/ 10N マグネット(20個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,880円(税抜) / 4,268円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,880円(税抜) / 4,268円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/04/27 06:33現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1314ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-------------------|-------|--------|
| 直径 | 13mm | 厚み | 4.5mm |
| 全高(ネジ穴込) | 11.5mm | ネジサイズ | M3 |
| 重量 | 5g | 吸着力 | 1.0kgf |
| 使用温度 | 120℃以下 | 入数 | 20個 |
| 材質 | フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | | |
| ねじやボルトで簡単に取り付け可能 | | | |
| 軽い持ち上げ、保持、固定用に最適 | | | |
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | | | |
| 亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー | | | |
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

