

品番 : EA781EH-14

品名 :  $\phi 20 \times 6.0\text{mm}/\text{M3} \times 0.5 / 30\text{N}$  マグネット(10個)



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 16:14現在)		
商品入数	10	販売単位	組
カタログページ	1363ページ		



## 仕様

直径	20mm	厚み	6mm
全高(ネジ穴込)	13mm	ネジサイズ	M3
重量	11g	吸着力	3.0kgf
使用温度	120°C以下	入数	10個
材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)		

ねじやボルトで簡単に取り付け可能

軽い持ち上げ、保持、固定用に最適

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

