

品番 : EA781EH-23

品名 : $\phi 80 \times 18\text{mm}$ /M10x1.5/600N 強力マグネット



販売価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
カタログ価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2025/12/17 16:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



仕様

直径	80mm	厚み	18mm
全高(ネジ穴込)	34mm	ネジサイズ	M10
重量	520g	吸着力	60.0kgf
使用温度	120°C以下	材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)

亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー

軽い持ち上げ、保持、固定用に最適

鋳びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

亜鉛メッキ加工軟鉄製ホルダー

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.