

品番 : EA781EH-24

品名 : $\phi 90 \times 20\text{mm}/\text{M}10 \times 1.5/700\text{N}$ 強力マグネット



販売価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 69 (2025/12/18 14:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



仕様

直径	90mm	厚み	20mm
全高(ネジ穴込)	40mm	ネジサイズ	M10
重量	820g	吸着力	70.0kgf
使用温度	120°C以下	材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)

亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー

軽い持ち上げ、保持、固定用に最適

鋳びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

亜鉛メッキ加工軟鉄製ホルダー

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	品番 EA781EH-25 コメント $\phi 100 \times 22\text{mm}/900\text{N}$
--	---



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.