

品番 : EA781EH-25

品名 : $\phi 100 \times 22\text{mm}/\text{M12} \times 1.75/900\text{N}$ 強力マグネット



販売価格	5,170円(税抜) / 5,687円(税込)		
カタログ価格	5,170円(税抜) / 5,687円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/17 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



仕様

直径	100mm	厚み	22mm
全高(ネジ穴込)	42mm	ネジサイズ	M12
重量	940g	吸着力	90.0kgf
使用温度	120°C以下	材質	フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー			
軽い持ち上げ、保持、固定用に最適			
鋳びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用			
亜鉛メッキ加工軟鉄製ホルダー			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.