

品番 : EA781EL-14

品名 : $\phi 20.0 \times 10.0\text{mm}/\text{M6}$ 強力マグネット



販売価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
カタログ価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/18 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

直径	20mm	厚み	10mm
穴径	6mm(皿穴)	ねじサイズ	M6
重量	21.4g	吸着力	4.7kgf
材質	ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)	使用温度	80°C以下

ネジ止めに最適な強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

皿ねじを取り付けて使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.