

品番：EA781EL-15

品名：φ37.0x 3.5mm/M6 強力マグネット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/07/01 09:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1313ページ                      |      |   |



#### 仕様

|    |                      |       |        |
|----|----------------------|-------|--------|
| 直径 | 37mm                 | 厚み    | 3.5mm  |
| 穴径 | 6mm(皿穴)              | ねじサイズ | M6     |
| 重量 | 27.5g                | 吸着力   | 4.9kgf |
| 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ) | 使用温度  | 80℃以下  |

ネジ止めに最適な強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

皿ねじを取り付けて使用可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.