

品番：EA781EM-1

品名：φ10x4.5mm /M3 /13N 強力マグネット



販売価格	190円(税抜)／ 209円(税込)		
カタログ価格	190円(税抜)／209円(税込)		
在庫数	最新在庫: 112 (2025/12/16 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

直径	10mm	厚み	4.5mm
穴径	3mm	ねじサイズ	M3
重量	2g	吸着力	1.3kgf
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80℃以下
皿ねじを取り付けて使用可能			
キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

代替品

	品番EA781EN-1 コメント吸着力1.0kgf
--	---

