


品番 : EA781EM-2

品名 : $\phi 13 \times 4.5\text{mm}$ / M3 / 30N 強力マグネット



販売価格	220円(税抜)／242円(税込)		
カタログ価格	220円(税抜)／242円(税込)		
在庫数	最新在庫: 670 (2025/12/17 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

直径	13mm	厚み	4.5mm
穴径	3mm	ねじサイズ	M3
重量	3g	吸着力	3kgf
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80°C以下

皿ねじを取り付けて使用可能

キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	品番 EA781EN-1 コメント 吸着力2.5kgf
--	--------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.