

品番 : EA781EM-26

品名 : $\phi 20 \times 7 \text{mm} / \text{M4} / 9\text{kg}$ 超強力マグネット(緑)



販売価格	780円(税抜)／858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜)／858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



豊富なカラーバリエーションで、使用環境に合わせて色をお選びいただけます

仕様

直径	20mm	厚み	7mm
穴径	4.5mm	ねじサイズ	M4
重量	15g	吸着力	9kgf
色	緑	材質	ネオジウム磁石
使用温度	80°C以下		

ねじ用の皿穴付き

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	品番 EA781EM-21 コメント 黒色
--	--------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

