

品番：EA781EM-4

品名：φ20x6mm /M4 /105N 強力マグネット



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 530円(税抜)／ 583円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 530円(税抜)／583円(税込)              |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 197 (2025/12/16 19:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1362ページ                        |      |   |



仕様

|    |                   |       |         |
|----|-------------------|-------|---------|
| 直径 | 20mm              | 厚み    | 6mm     |
| 穴径 | 4.5mm             | ねじサイズ | M4      |
| 重量 | 13g               | 吸着力   | 10.5kgf |
| 材質 | ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | 使用温度  | 80℃以下   |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 皿ねじを取り付けて使用可能                                            |
| キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適                            |
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用                 |
| 磁気防止プレート付き<br>※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |

代替品

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA781EM-21<br>コメント 吸着力9kgf |
|--|-------------------------------|

