

品番：EA781EM-5

品名：φ25x7mm /M4 /160N 強力マグネット



販売価格	830円(税抜)／913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜)／913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 225 (2025/12/16 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

直径	25mm	厚み	7mm
穴径	4.5mm	ねじサイズ	M4
重量	24g	吸着力	16kgf
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80℃以下
皿ねじを取り付けて使用可能			
キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

代替品

	品番 EA781EM-4 コメント 吸着力10.5kgf
--	---------------------------------------

