

品番：EA781EM-7

品名：φ40x8mm /M5 /500N 強力マグネット



販売価格	1,940円(税抜)／2,134円(税込)			
カタログ価格	1,940円(税抜)／2,134円(税込)			
在庫数	最新在庫: 155 (2025/12/17 13:35現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1362ページ			



仕様

直径	40mm	厚み	8mm
穴径	5.5mm	ねじサイズ	M5
重量	73g	吸着力	50kgf
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	使用温度	80℃以下
皿ねじを取り付けて使用可能			
キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適			
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

代替品

	品番 EA781EM-41 コメント 吸着力32kgf
--	--------------------------------

