

品番：EA781EN-2

品名：φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/06/22 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1313ページ		



仕様

直径	13mm	厚み	4.5mm
ねじサイズ	M3	重量	4.3g
吸着力	2.5kgf	材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度	80℃以下		


雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

	<p>品番 EA781EN-1</p> <p>コメント サイズと磁力をご確認ください。</p>
	<p>品番 EA781EN-3</p> <p>コメント サイズと磁力をご確認ください。</p>



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.