

品番 : EA781EN-7

品名 : $\phi 40 \times 8\text{mm}$ /M6/390N 強力マグネット



販売価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
カタログ価格	3,720円(税抜) / 4,092円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/12/17 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



裏面 プレート

仕様

直径	40mm	厚み	8mm
ねじサイズ	M6	重量	68g
吸着力	39kgf	材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度	80°C以下		

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.