

品番：EA781EN-7

品名：φ40x 8mm/M6/390N 強力マグネット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 45 (2026/04/10 22:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1313ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------|----|-------------------|
| 直径 | 40mm | 厚み | 8mm |
| ねじサイズ | M6 | 重量 | 68g |
| 吸着力 | 39kgf | 材質 | ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) |
| 使用温度 | 80℃以下 | | |

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.