

品番 : EA781EP-25

品名 : 15x6.4mmx10m マグネットロール



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/03/25 06:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1315ページ | | |



仕様

| | | | |
|----|----------------|------|----------------------|
| 長さ | 10m | 幅 | 15mm |
| 厚み | 6.4mm | 吸着能力 | 65gf/cm ² |
| 材質 | 熱可塑性樹脂、フェライト磁石 | 使用温度 | 80度以下 |
| 着磁 | 片面 | | |

必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます

錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.