

品番：EA781EW-1

品名：φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット



販売価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
カタログ価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/06/22 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1313ページ		



仕様

直径	10mm	厚み	4.5mm
全高(ねじ込)	11.5mm	ねじサイズ	M3
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	吸着力	25N(2.5kgf)
使用温度	80℃以下		

雄ねじ付きの超強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.