

品番 : EA781EW-5

品名 :  $\phi 25 \times 7\text{mm}$ /200N 強力マグネット



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 190 (2025/12/16 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



ネオジウム磁石  
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

## 仕様

直径	25mm	厚み	7mm
全高(ねじ込)	16.5mm	ねじサイズ	M5
材質	ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)	吸着力	200N(20kgf)
使用温度	80°C以下		

雄ねじ付きの超強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.