


品番：EA781GC-67

品名：φ37mm マグネット(ネジウム/5mm穴付)



販売価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
カタログ価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/15 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1314ページ		



仕様

外径	φ37mm	内径	φ10mm
厚み	7mm	穴径	φ5mm
吸着力	27kgf	材質	ネオジウム磁石
重量	39g		

丸型ベース内側の青いシリコンにより、磁石にゴミが付着せず、磁石と金属が完全に接触して最高の保持力が得られます。

フックやボルトを付けて、ツールなどを吊り下げたり固定したりできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.