

品番：EA790AF-16A

品名：防水型トランシーバー(中継器対応)



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/02 04:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1949ページ		



仕様

メーカー	アイコム(ICOM)	型番	IC-4350
周波数範囲	400MHz帯	送信出力	10mW/1mW (+20%~-50%)
スピーカー出力	40mW以上 (8Ω負荷 10%歪率時)	電源	単3アルカリ乾電池×1本(別売) 充電式電池(ニッケル水素)(別売)
連続使用時間	単3アルカリ電池×1本:約33時間、 ニッケル水素充電電池:約30時間	通信距離(目安)	市街地:約100~200m
チャンネル数	47ch(交互通話20ch + 中継通話 27ch)	サイズ	47(W)×26.5(D)×81(H)mm
使用温度範囲	-10℃~+50℃	保護等級	IP67
重量	約120g (ニッケル水素電池装着時)	付属品	ベルトクリップ

免許・資格不要の、コンパクト防水型トランシーバー

本体重量100g以下、幅47mmのコンパクトサイズ

水濡れしやすい厨房内、工場現場、倉庫内、レジャーイベント、交通整理などでの使用に

・防塵、防水、タフ

最高水準の防塵、防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリア。雨などによる水濡れの恐れがある場所や、激しい動きを伴うような業務でも安心して使えます。

・電池1本で長時間運用

単3アルカリ乾電池1本で約33時間、ニッケル水素充電電池で約30時間の長時間運用(電池別売)

(※電池の使用時間は受信1:送信1:待受8の割合で使用するときのものです。)

・緊急時の迅速な連絡をサポートする、緊急呼び出し機能

緊急ボタンを長押しするだけで、あらかじめ設定しておいた無線機を呼び出します。

・個別呼び出し機能

個別、グループ、一斉呼び出しに対応した個別呼び出し機能を搭載

・断線検出機能

電源投入時、接続されたオプションのイヤホン断線を検知して表示する断線検出機能を搭載

・一時音量切り替え機能

騒音で聞き取りにくいときだけ音量を大きくする、静かな環境を保てる最低限の音量に絞って通話するなどの活用が可能

・スキャン機能

使用中のチャンネルをスキャンするビジースキャン機能と、空きチャンネルをサーチし、混信の無いチャンネルでの通話を可能にする空きチャンネルサーチ機能を搭載

・「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工

製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィールR」を噴霧しています。

・その他の機能

秘話機能/VOX機能/コンパング機能/マイク感度・スケルチ調整(各5段階)/

受信専用機能/ポケットビーPR機能/パワーセーブ機能/

トーンバースト機能/VOX感度・ディレイタイム可変/電池残量表示/

CTCSS(アナログトーン)/CDCSS(デジタルトーン)/利用チャンネル設定機能 など

充電式でご使用の際はEA790AF-16M(充電器)を必ずお買い求めください。

EA790AF-16M(充電器)をご使用の際はEA790AF-16E(ACアダプター)、EA790AF-16F(バッテリー)を必ずお買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.