

品番：EA790AF-20A

品名：デジタルトランシーバー(防塵)



販売価格	56,500円(税抜)／ 62,150円(税込)		
カタログ価格	56,500円(税抜)／62,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/06 16:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイコム (ICOM)	型番	IC-DPR7S
免許・資格不要(※登録申請が必要です。)			
登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)			
送信:30ch 受信:30ch+5ch			
登録局対応			
送信出力	5W(1W)	連続使用時間	パワーセーブON時:約13時間 パワーセーブOFF時:約11時間
電源	リチウムイオンバッテリー(付属)	受信周波数範囲	TX:351.20000～351.38125MHz、 RX:351.16875～351.38125MHz
防塵防水	IP67/66/55/54	通信距離	0.5～4km （5W出力時。通信環境により異なります。）
ボディー材質	ポリカーボネート樹脂	サイズ	56(W)×29(D)×92(H)mm (アンテナ除く)
重量	約243g(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)	付属品	リチウムイオン充電電池、急速充電器、ACアダプター アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書
素早く一斉連絡			

工事現場などの大きな騒音のなかでも、クリアに聞こえる大音量1000mW
携帯圏外でも活躍
ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載
雨天の屋外や粉塵の舞う工事現場などでも気にせず使える高度な防塵・防水性能を備えています(IP67/66/55/54)

代替品

	品番	EA790AF-20B
	コメント	チャンネル数:送信/82ch、受信/82+15

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.