

品番：EA790AG-61A

品名：トランシーバー(中継器対応)



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



(トランシーバー(一部))  
●電波がよくなるため、10mWの連続送信時間は最大3分とされています。  
は、送信時間の制限なく、連続送信が可能です。  
【連続送信 (一部)】  
●連続送信: 約30分  
●連続送信: 約10分(高速送信時など)約1-2分  
●連続送信: 約3分  
※実際の状況によって異なります。



### 仕様

メーカー	アイコム (ICOM)	型番	IC-4310
送信出力	10mW/1mW	連続使用時間	約24時間(アルカリ電池使用/パワーセーブ機能設定時)
電源	単3電池×1本 (別売: EA758YA-3A) 又は充電式電池 (別売: EA790AF-16F)	サイズ	47(W)×26.5(D)×81(H)mm
重量	約117g(EA790AF-16F装着時)	付属品	ベルトクリップ
アンテナ長	80mm	通信方式	交互通話 / 中継通話
使用周波数帯	400MHz帯	スピーカー出力	80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
消費電流	700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)	お知らせボタン機能	ワンタッチで録音音声/ベルを送信
録音再生機能	最長10秒/通話、最長50秒/全体	使用温度範囲	-10°C~50°C
免許・資格不要			
交互通話20ch+中継通話27ch			
防塵、防水性能(IP67)			
軽くて小さい、電池1本で使える防水型トランシーバー			

「セルフイーエルR」による抗菌・抗ウイルス加工

通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。

重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。)

手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。

ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。

スキャン機能

一時音声切替機能

チャンネル非表示

RoHS対応品

#### 代替品



品番 EA790AF-8B

コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.