

品番：EA790AG-66A

品名：トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 04:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | IC-4310L |
| 送信出力 | 10mW/1mW | 連続使用時間 | 単3電池1本:約24時間 充電式電池(EA790AF-16F):約20時間 |
| 電源 | 単3アルカリ電池×1本(別売) (EA758YA-3A) 又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F) | サイズ | 47(W)×26.5(D)×81(H)mm (アンテナの長さ含まず) |
| 重量 | 約122g(EA790AF-16F装着時) | 通信方式 | 交互通話 / 中継通話 |
| チャンネル数 | 47ch(交互通話20ch+中継通話27ch) | 使用周波数帯 | 400MHz帯 |
| スピーカー出力 | 80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) | 消費電流 | 700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | 付属品 | ベルトクリップ |

免許・資格不要

防塵、防水性能(IP67)

ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。

「セルフィーールR」による抗菌・抗ウイルス加工

通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。

重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。)

手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。

ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。

スキャン機能

一時音声切替機能

チャンネル非表示

RoHS対応品

ロングアンテナのため、感度がいいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.