

品番 : EA790AH-10B

品名 : ビジター用受信機



販売価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1949ページ 1951ページ		



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-RX31
チャンネル数	特小単信/半複信47ch	周波数範囲	420/440MHz 特定小電力無線帯
電波型式	F3E(FM)	消費電流	待ち受け時:約160mA 定格出力時:約190mA
受信感度	-14dB μ以下 (12dB SINAD)	定格電圧	DC1.5V(電池端子)
音声出力	50mW以上(8Ω負荷時)	電源	単3電池×1本 または ニッケル水素充電池×1本 (ともに別売)
使用可能時間	単3アルカリ電池:約29時間(BSオフ約10時間) ニッケル水素バッテリー:約26時間(BSオフ約9時間)	使用温度範囲	-10°C～+50°C (充電:0°C～+40°C)
サイズ	52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm アンテナ長:28mm	重量	約64g (単3アルカリ乾電池含む)
付属品	・耳掛け式イヤホン (ケーブル長80cm、3.5φプラグ) ・ネックストラップ	対応機種	〈トランシーバー〉 EA790AJ-16B EA790AK-11B 旧EA790AJ-15B 旧EA790AK-10B 旧EA790AH-1B、-2B、-B 旧EA790AK-15

免許・資格不要のビジター用受信機

特小トランシーバーのチャンネルを全て受信。グループAはch.1、Bはch.2のように設定すれば、別売のEA790AH-9(ガイド用送信機)で27chものチャンネルの中から空いたチャンネルを利用して、複数のガイドシステムが簡単に構築できます。

乾電池を含んで約64gの超小型・軽量ボディ

受信の終わりに聞こえるザ!音をカットする、テールノイズ・キャンセラーとコンパンダー機能を採用。

設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。

項目も極めてシンプルで、ユーザーが操作するのは電源オンオフと音量調整だけ。

ビジターのグループ数やグループ当たりの人数が頻繁に変わる状況にも柔軟に対応します。

イヤホン受信専用で、静かな場所でも周囲に迷惑が掛かりません。

付属の耳掛け式イヤホンはパッド部分が回転するので、左右どちらの耳でも使えます。

携帯に便利なネックストラップ付き。ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。

【※ご注意ください】

中継ペアチャンネルの440MHz帯の受信はできません。中継受信などにお使いの時は、中継器側の送信周波数帯をB側(421MHz帯送信)に設定する必要があるなど制限がございます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.