

品番：EA790AH-20

品名：小型トランシーバー(中継器対応/防水防塵)



販売価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 05:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	DJ-PX11B
周波数範囲	421/422/440MHz帯 特定小電力無線	チャンネル数	9+11ch交互通話、9+18ch中継/同時通話
通信方式	単信、半複信、複信	音声出力	約50mW(8Ω負荷時)
電波型式	F3E (FM)・F1D(FSK)	使用温度範囲	-10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+45℃
電源	内蔵バッテリー (Li-Po)	定格電圧	DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
消費電流	・送信時:65mA(High) / 55mA (Low) ・受信定格出力時:72mA ・バッテリーセーブ時:22mA	連続使用時間	交互・中継通話:約20時間 連結中継通話:約12時間 2波同時受信通話:約14時間 同時通話:約4時間(連続送受信)
充電時間	約4時間(目安)	サイズ	32.8(W)×80.4(D)×23.3(H)mm(突起物除く)
重量	約51.3g(内蔵電池、クリップ含む)	送信出力	10mW/1mW
受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)	外郭保護	IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
付属品	回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書		
免許・資格不要			

胸元で完結する小型トランシーバー
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様
セットモード設定をまとめてコピーするエアクローン機能を搭載
通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話対応(運用時間:4時間)、無線連結中継に対応(中継器を最大4台まで連結可能)に対応
使用chとグループを検知し自動で設定するACSHモード搭載
アンテナ、マイクは本体に内蔵
USBType-Cで単体充電可能
※別売の専用イヤホン類と充電器が必要です。その他関連をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.