

品番：EA790AH-9

品名：ガイド用送信機



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 16:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1951ページ		



カタログ訂正 25/11/21 送信出力の訂正。誤:1mW、正:10mW/1mW(9025 No.56,57)

### 仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	DJ-TX31
チャンネル数	特小半複信27ch	周波数範囲	420/440MHz 特定小電力無線帯
電波型式	F3E(FM)	消費電流	送信時:約140mA 定格出力時:約190mA
送信出力	10mW/1mW	受信感度	-14dB $\mu$ 以下 (12dB SINAD)
定格電圧	DC1.5V(電池端子)	電源	単3電池×1本 または ニッケル水素充電電池×1本 (ともに別売)
使用可能時間	単3電池:約10時間 ニッケル水素バッテリー:約9時間	使用温度範囲	-10°C~+50°C (充電:0°C~+40°C)
サイズ	52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm アンテナ長:28mm	重量	約64g(単3形乾電池含む)
付属品	・ベルトクリップ		

免許・資格不要のガイドシステム用送信機。(※通常のトランシーバーとは異なります。)

本商品を送信機とし、別売のEA790AH-10B(ビジター用受信機)と組み合わせることでガイドシステムを構成することができ、話し手の声を複数人の聞き手に送ることができます。

工場見学、動物園や水族館の見学、旅行や視察などに。

送信時間に制限が無いビジネス18chと、通話エリアがグンと広がるレジャー9chを搭載。  
チャンネルを選ぶだけで連続と断続、両方のガイド方法が選べます。

チャンネル、1～7番のグループトーク番号などは内部のスイッチで簡単設定。操作は電源スイッチとマイクのオンオフだけです。

無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーを採用。  
別売のEA790AH-10B(ピジター用受信機)なら設定なしでノイズの少ない音質になります。

受信の終わりに聞こえるザ!音をカットする、テールノイズ・キャンセラー。

ガイド中の自分の声をモニターできるコールバック機能付き。

※送信するためには別売マイクが必要です。  
コールバック機能(自声モニター)をお使いになるときは別売イヤホンマイクを、不要であれば別売スピーカーマイクをお求めください。

【※ご注意ください】

- 本商品は送受信できるトランシーバーですが制限が多く、トランシーバーとしての通常利用はできない送信専用機、とお考えください。
- 中継ペアチャンネルの421MHz帯の受信はできません。また440MHz帯の中継受信はできますが、中継器へアクセスすることはできません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.