

品番 : EA790AH-9

品名 : ガイド用送信機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,600円(税抜)／21,560円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 19,600円(税抜)／21,560円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/21 20:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1951ページ                      |      |   |



カタログ訂正

25/11/21 送信出力の訂正。誤:1mW、正:10mW/1mW(9025 No.56,57)

## 仕様

|        |   |        |  |
|--------|---|--------|--|
| メーカー   | アルインコ(ALINCO)                           | 型番     | DJ-TX31                                |
| チャンネル数 | 特小半複信27ch                               | 周波数範囲  | 420/440MHz 特定小電力無線帯                    |
| 電波型式   | F3E(FM)                                 | 消費電流   | 送信時:約140mA<br>定格出力時:約190mA             |
| 送信出力   | 10mW/1mW                                | 受信感度   | -14dBμ以下<br>(12dB SINAD)               |
| 定格電圧   | DC1.5V(電池端子)                            | 電源     | 単3電池×1本 または<br>ニッケル水素充電池×1本<br>(ともに別売) |
| 使用可能時間 | 単3電池:約10時間<br>ニッケル水素バッテリー:約9時間          | 使用温度範囲 | -10°C～+50°C<br>(充電:0°C～+40°C)          |
| サイズ    | 52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm<br>アンテナ長:28mm | 重量     | 約64g(単3形乾電池含む)                         |
| 付属品    | ・ベルトクリップ                                |        |  |

免許・資格不要のガイドシステム用送信機。(※通常のトランシーバーとは異なります。)

本商品を送信機とし、別売のEA790AH-10B(ビジター用受信機)と組み合わせることでガイドシステムを構成することができ、話し手の声を複数人の聞き手に送ることができます。

工場見学、動物園や水族館の見学、旅行や観察などに。

送信時間に制限が無いビジネス18chと、通話エリアが広がるレジャー9chを搭載。

チャンネルを選ぶだけで連続と断続、両方のガイド方法が選べます。

チャンネル、1~7番のグループトーク番号などは内部のスイッチで簡単設定。操作は電源スイッチとマイクのオンオフだけです。

無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーを採用。

別売のEA790AH-10B(ビジター用受信機)なら設定なしでノイズの少ない音質になります。

受信の終わりに聞こえるザ!音をカットする、テールノイズ・キャンセラー。

ガイド中の自分の声をモニターできるコールバック機能付き。

※送信するためには別売マイクが必要です。

コールバック機能(自声モニター)をお使いになるときは別売イヤホンマイクを、不要であれば別売スピーカーマイクをお求めください。

【※ご注意ください】

●本商品は送受信できるトランシーバーですが制限が多く、トランシーバーとしての通常利用はできない送信専用機、とお考えください。

●中継ペアチャンネルの421MHz帯の受信はできません。また440MHz帯の中継受信はできますが、中継器へアクセスすることはできません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.