

品番：EA790AK-10B

品名：防水型トランシーバー(中継器対応)



販売価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-P240S
免許・資格不要			
交互通話20ch+中継通話27ch			
周波数範囲	400MHz帯	電波型式	F3E(FM)、 F1D(リモコン)
チャンネル数	9+9ch&11+18ch	使用温度範囲	本体: -10~+50℃、 チャージャー: 0~+40℃
定格電圧	DC3.0~3.7V(電池端子)	外部電源端子	DC5.0~6.0V(EIAJ規格:区分2)
送信出力	10mW/1mW	消費電流	(送信) 10mW時: 約70mA、 1mW時: 約65mA (受信) 待ち受け時: 約70mA (定格出力時) 約160mA(50mW音声出力時)、 約130mA(外部出力時) (バッテリーセーブ時) 約20mA/平均
接地方式	マイナス接地	マイクロホンインピーダンス	約2kΩ
通信距離(目安)	市街地: 50~100m	電源	単3アルカリ乾電池×2本(別売)または

			専用リチウムイオンバッテリー (EA790AX-11)(別売)
連続使用時間	約40時間 (メーカー既定の設定にて交互通話は 送信6、受信6、待ち受け48秒で計測)	サイズ	約55.0(W)×29.3(最薄部24.0)(D) ×98.8(H)mm(突起物除く)、 アンテナ長:36mm
重量	本体のみ:約112g、 クリップ含み電池除く:126g	付属品	ベルトクリップ(ねじ2本)/本体に取付 済、 ハンドストラップ
IP値	IP64/65/67		
通話中でも割り込める、2波同時受信モード。			
受信音を簡単に消音できる、接客モード。(特許取得済)			
チャンネル設定の手間が省けるACSH機能、エアクローン機能搭載			
2グループを1台で通話、デュアルオペレーション。			
操作に困ったら、本体裏のQRコードを読み取り、説明書をスマホでチェック			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA790AK-11B コメント
---	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.