

品番 : EA790AK-11B

品名 : 防水型トランシーバー(中継器対応)



販売価格	23,800円(税抜)／26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜)／26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1949ページ		



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-P240L
周波数範囲	421～440MHzの特小トランシーバー用周波数	チャンネル数	47ch (単信20ch/半複信27ch)
電波型式	F3E(FM) F1D(中継器リモコン)	電源	単3アルカリ乾電池×2本(別売: EA758YA-3A)または 充電式電池(別売:EA790AX-11)
定格電圧	DC3.0～3.7V(電池端子)	外部電源端子	DC5.0～6.0V (EIAJ規格:区分2)
消費電流	(送信) 10mW時:約70mA 1mW時:約65mA (受信) 待ち受け時:約70mA (定格出力時) 約160mA(50mW音声出力時) 約130mA(外部出力時) (バッテリーセーブ時) 約20mA/平均	マイクロホンインピーダンス	約2kΩ
送信出力	10mW/1mW	受信方式	ダイレクト・コンバージョン
受信感度	-14dB μ 以下 (12dB SINAD)	低周波出力	内蔵スピーカー最大:400mW以上 (8Ω) 外部出力/80mW以上

通信距離(目安)	市街地:100~200m 見通しの良い場所:1km以上 障害物がない平地、高架などが交差しない直線道路:500m	連続使用時間	約40時間 (メーカー既定の設定にて交互通話は送信6、受信6、待ち受け48秒で計測)
使用温度範囲	本体:-10~+50°C 充電器:0~+40°C	IP値	IP64/65/67
サイズ	約55.0(W)×29.3(最薄部24.0)(D)×98.8(H)mm(突起物除く) アンテナ長:163.5mm	重量	本体のみ:122g 電池含む:180g
付属品	・ベルトクリップ(ねじ2本)本体に取付済 ・ハンドストラップ		
多機能と使いやすさを両立した、免許・資格不要の防水型トランシーバー			
カバーエリア重視のロングアンテナタイプ			
ねじ込み式のプラグを採用。イヤホンマイクを使っても耐塵防浸。			
音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズです。			
スタンド不要、外部電源端子からLi-ionバッテリーパックを直接充電可能です。			
チャンネル設定の手間が省けるACSH機能、エアクローン機能搭載			
通話中でも割り込める、2波同時受信モード。			
受信音を簡単に消音できる、接客モード。(特許取得済)			
2グループを1台で通話、デュアルオペレーション。			
操作に困ったら、本体裏のQRコードを読み取り、説明書をスマホでチェック			
一度行った設定を記憶させ、以後のわずわしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能			
【その他機能】 イヤホン断線検知、グループトーク (DCS含む) 、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター (コールバック) 、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音など			
RoHS(6物質)対応品			
※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-11・EA790AY-13を必ずお買い求めください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.