

品番：EA790AK-12A

品名：トランシーバー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 32,800円(税抜) / 36,080円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 32,800円(税抜) / 36,080円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/06 16:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1949ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |  |               |  |
|----------|--|---------------|--|
| メーカー     | アルインコ (ALINCO)   | 型番            | DJ-R200DL  |
| 周波数範囲    | 422.0500~422.1750/<br>421.5750~421.7875/<br>440.0250~440.2375/<br>422.2000~422.3000/<br>421.8125~421.9125/<br>440.2625~440.3625MHz | チャンネル数        | 47ch<br>(単信20ch/半複信27ch)                                   |
| 電波型式     | F3E(FM)<br>F1D(中継器リモコン)  | 電源            | 単3アルカリ乾電池×2本(別売:<br>EA758YA-3A)または<br>充電式電池(別売:EA790AX-11) |
| 定格電圧     | DC3.0~3.7V(電池端子)   | 外部電源端子        | DC5.0~6.0V<br>(ジャック EIAJ 区分2)                              |
| 消費電流     | 最大約160mA(50mW音声出力時)<br>バッテリーセーブ時(平均):約20mA   | マイクロホンインピーダンス | 約2kΩ   |
| 送信出力     | 10mW(連続通話は1mW)   | 受信方式          | ダイレクト・コンバージョン  |
| 受信感度     | -14dBμ以下<br>(12dB SINAD)   | 低周波出力         | 内蔵スピーカー:最大400mW以上<br>(8Ω)<br>外部出力:80mW以上                   |
| 連続使用可能時間 | 同時通話:約6時間<br>交互通話:約40時間  | 通信距離(目安)      | 市街地:200m程度<br>障害物の無い平地:1km程度<br>見通しの利く場所:500m程度            |

|   |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| 動作温度範囲  | 本体:-10~+50℃<br>充電器:0~+40℃                  | IP値 | IP67相当     |
| サイズ   | 55.0(W)×29.3(D)×98.8(H)mm<br>アンテナ長:163.5mm | 重量  | 122g(本体のみ) |
| 付属品   | ・ベルトクリップ(ネジ2本)<br>・ハンドストラップ                |     |            |
| 免許・資格不要の、超多機能トランシーバー  |  |     |            |
| カバーエリア重視のロングアンテナタイプ   |  |     |            |
| ねじ込み式のプラグを採用。イヤホンマイクを使ってもIP67の耐塵防浸。   |  |     |            |
| 特小無線用全47chを実装、交互・同時・中継モードのすべてに対応。   |  |     |            |
| 音声出力は400mW以上を確保。<br>さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズです。  |  |     |            |
| スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード   |  |     |            |
| 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。  |  |     |            |
| 一件、30秒までの受信音声を録音可能。(録音音声をデータとして外部出力することはできません。)   |  |     |            |
| タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を採用。                  |  |     |            |
| 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー  |  |     |            |
| スタンド不要、外部電源端子からLi-ionバッテリーパックを直接充電可能。   |  |     |            |
| 【その他機能】<br>グループトーク、テールノイズキャンセル、秘話、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブや自動オフ、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音や液晶表示切替など |  |     |            |
| RoHS(6物質)対応品  |  |     |            |
| ※同時通話使用時には別売イヤホンマイク等をお買い求めください。   |  |     |            |
| ※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-11・EA790AY-13を必ずお買い求めください。   |  |     |            |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.