

品番 : EA790AK-15A

品名 : トランシーバー(同時通話型)



販売価格	48,400円(税抜)／53,240円(税込)		
カタログ価格	48,400円(税抜)／53,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 18:57現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	1949ページ		



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-P300
周波数範囲	421~440MHzの特小トランシーバー用周波数	チャンネル数	47ch (単信20ch/半複信27ch)
電波型式	F3E(FM) F1D(中継器リモコン)	電源	単3アルカリ乾電池2本(別売: EA758YA-3A)または 充電式電池(別売:EA790AX-11)
定格電圧	DC3.0~3.7V (電池端子)	外部電源端子	DC5.0~6.0V (ジャック EIAJ区分2)
消費電流	定格出力時:最大約160mA(50mW 音声出力時) 送信時:約70mA(1mW時約65mA) バッテリーセーブ時(平均):約20mA	マイクロフォンインピーダンス	約2kΩ
送信出力	10mW/1mW	受信方式	ダイレクト・コンバージョン
受信感度	-14dBμ以下 (12dB SINAD)	低周波出力	内蔵スピーカー:最大400mW以上 (8Ω) 外部出力:80mW以上
連続使用時間	同時通話:約6時間 交互通話:約40時間	使用温度範囲	本体-10°C~+50°C 充電器0°C~+40°C
IP値	IP67相当(耐塵・防浸)	ボディ材質	ポリカーボネート
サイズ	55(W)×29.3(D)×98.8(H)mm	アンテナ長	163.5mm

重量	120g (電池、クリップ除く)	付属品	・ベルトクリップ(ねじ2本) ・ハンドストラップ
コントローラー無しで3者間同時通話が可能！ 免許・資格不要の同時通話型トランシーバー (※二者・三者同時通話でお使いの場合はイヤホンマイク(別売)が必要です。)			
IP67相当の耐塵、防浸。タフなポリカーボネート製ボディと高性能ロングアンテナ			
ACアダプターのほか、車載用シガーソケットDCケーブル (12 / 24V自動対応) を使えば移動先でも電池の心配は少なくなります。			
スマートフォンやタブレットから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード			
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。			
3者間同時通話には、一度ペアリングするだけで、電源を入れなおしても自動で空きチャンネルを見つけて通話設定してくれる「フリーチャンネルサーチ」機能を搭載			
交互通話時、2系統の通信がすぐできるデュアルオペレーションに対応			
交互通話や2者間同時通話で使える「(タイムアウトペナルティ) 短縮モード」で通常2秒のタイムアウト時間を0.5秒に短縮して10mW送信が可能。			
【その他機能】 テールノイズキャンセル、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブや自動オフ、PTTホールド、選べる着信音など			
※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-11・EA790AY-13を必ずお買い求めください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.