

品番：EA790AZ-2

品名：トランシーバー中継器[連結中継対応]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/10 05:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



基地局トランシーバーにもなる特定小電力無線超多機能レピーター!

仕様

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-P113R |
| 使用周波数帯/チャンネル | ・特定小電力無線421/422 /440MHz ・中継用27ch、通話用20ch | 電波形式 | F3E(FM)、F1D(FSK) |
| 送信出力 | 10mW、1mW | 受信感度 | -14dBu(12dB SINAD) |
| 音声出力 | ・3W以上(本体スピーカ:4Ω) ・400mW以上(外部出力) | 通信方式 | 単信、半複信、複信 |
| 通信距離 | 同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安) | 連結中継 | 対応 |
| 定格電圧 | ・DC 6.0V(DC IN) ・3.7V(別売Li-ionバッテリーパック) | 低周波出力 | 最大50mW以上(内部、外部スピーカ共) |
| 消費電流 | ・送信時:75mA(High)/65mA(Low) ・受信最大出力時:1.5A ・受信待ち受け時:83mA ・バッテリーセーブ時:28mA | 動作温度範囲 | ・運用:-10℃~+50℃ ・充電:0℃~+45℃(別売EA790AX-11が必要) |
| サイズ | 200(W)×50.4(D)×94.5(H)mm | 重量 | 約352g(ACアダプター除く) |
| 付属品 | ・壁掛け・据え置き兼用スタンド ・オプションハンガー(FM547) ・ACアダプター(EDC-122) | 対応機種 | EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20 |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">・電源延長ケーブル5m (UX1376)・取り付けねじセット (壁用6本 ハンガー用2本)・保証書/取扱説明書 | |
|--|---|--|

屋内設置専用(防塵、防水ではありません)

中継通話/無線連結中継通話に対応

無線連結中継は最大4台まで連結可能

特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。

配線は付属ACアダプターの電源ケーブルのみ。

交互通話/2.3.4者間同時通話/中継通話/無線連結中継通話に対応

スピーカー内蔵の為、本機をトランシーバーとしてもご使用いただけます(音声出力3W以上)

操作キーとバックライト付き液晶を採用して操作は簡単

別売のリチウムイオンバッテリーパック(EA790AX-11)を内蔵させれば停電時に電源を自動切り替え。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.