

品番：EA790AZ-2

品名：トランシーバー中継器[連結中継対応]



販売価格	59,400円(税抜) / 65,340円(税込)		
カタログ価格	59,400円(税抜) / 65,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



基地局トランシーバーにもなる特定小電力無線超多機能レピーター!

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-P113R
使用周波数帯/チャンネル	・特定小電力無線421/422 /440MHz ・中継用27ch、通話用20ch	電波形式	F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力	10mW、1mW	受信感度	-14dBu(12dB SINAD)
音声出力	・3W以上(本体スピーカ:4Ω) ・400mW以上(外部出力)	通信方式	単信、半複信、複信
通信距離	同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安)	連結中継	対応
定格電圧	・DC 6.0V(DC IN) ・3.7V(別売Li-ionバッテリーパック)	低周波出力	最大50mW以上(内部、外部スピーカ共)
消費電流	・送信時:75mA(High)/ 65mA(Low) ・受信最大出力時:1.5A ・受信待ち受け時:83mA ・バッテリーセーブ時:28mA	動作温度範囲	・運用:-10℃~+50℃ ・充電:0℃~+45℃(別売EA790AX-11が必要)
サイズ	200(W)×50.4(D)×94.5(H)mm	重量	約352g(ACアダプター除く)
付属品	・壁掛け・据え置き兼用スタンド ・オプションハンガー(FM547) ・ACアダプター(EDC-122)	対応機種	EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20

	<ul style="list-style-type: none">・電源延長ケーブル5m (UX1376)・取り付けねじセット (壁用6本 ハンガー用2本)・保証書/取扱説明書	
--	---	--

屋内設置専用(防塵、防水ではありません)

中継通話/無線連結中継通話に対応

無線連結中継は最大4台まで連結可能

特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。

配線は付属ACアダプターの電源ケーブルのみ。

交互通話/2.3.4者間同時通話/中継通話/無線連結中継通話に対応

スピーカー内蔵の為、本機をトランシーバーとしてもご使用いただけます(音声出力3W以上)

操作キーとバックライト付き液晶を採用して操作は簡単

別売のリチウムイオンバッテリーパック(EA790AX-11)を内蔵させれば停電時に電源を自動切り替え。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.