


品番：EA790AZ-4

品名：小型トランシーバー中継器[連結中継対応]



販売価格	56,300円(税抜) / 61,930円(税込)		
カタログ価格	56,300円(税抜) / 61,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	DJ-P116R
使用周波数帯/チャンネル	・特定小電力無線421/422 /440MHz ・中継用27ch、通話用20ch	電波形式	F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力	10mW、1mW	受信感度	-14dBu(12dB SINAD)
通信方式	半複信	通信距離	同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安)
定格電圧	DC 5.0V(USBアダプター)	消費電流	・送信時:90mA(10mW時) / 79mA(1mW時) ・受信待ち受け時:83mA ・最大消費電流:220mA
動作温度範囲	運用:-10℃~+50℃	サイズ	43(W)×34(D)×22(H)mm
アンテナ長	約190mm	USBケーブル長	約30cm
重量	約60g(USBアダプター除く)	付属品	・USBアダプター (EDC-339) ・USBケーブル(UX1735) ・保証書/取扱説明書
対応機種	EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20		

屋内設置専用(防塵、防水ではありません)

中継通話/無線連結中継通話に対応

無線連結中継は最大4台まで連結可能

特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。

高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm、質量60gと超コンパクトボディ

高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減。

本機の設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードを使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.