

品番：EA790MD-2A

品名：防水型デジタルトランシーバー



販売価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR730
送信出力	5W/2.5W/1W	電源	リチウムイオンバッテリー(付属)
通信距離	市街地:1km程度 郊外:1.5km程度 障害物なし:5km以上	防塵・防水性能	IP68相当
周波数帯	350MHz帯	電波の型式	F1E(4値FSK)
通信方法	単信(プレストーク方式)	サイズ	55.8(W)×29.4(D)×91.5(H)mm
重量	237g	付属品	リチウムイオンバッテリー、充電器、アンテナ、ベルトクリップ、アクセサリコネクタ保護カバー、登録申請書
使用温度範囲	-20~60℃	連続使用時間	スーパーセーブON時:約16時間 スーパーセーブOFF時:約11時間
電源電圧	DC7.4V±10%	湿度範囲	95%(35℃)
消費電流	DC7.4V 送信時:約1.6A(5W時)/ 約0.8A(1W時)、 受信待ち受け時:約80mA、 受信定格出力時:約350mA	※登録申請必要について	使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受ける必要があります。1台を登録する個別と複数登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。 また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納

付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。

免許・資格不要

エマージェンシーボタンを押すと大音量アラームを鳴らす設定が可能

バッテリー残量が電池マークなので一目でわかります。

交互通話(単信)30ch

登録局対応

騒音下でもクリアな通信がしやすいです。

免許・資格不要、簡単な登録申請で使用できます。

代替品



品番 EA790MD-2B

コメント Bluetooth対応になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.