

品番：EA790MD-2B

品名：防水型トランシーバー[Bluetooth対応]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 48,700円(税抜) / 53,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,700円(税抜) / 53,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 04:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1950ページ | | |



スライドロック
[底面]



情報のアクセサリコネクタ



リチウムイオンバッテリー

カタログ訂正

26/06/04 交互通話(単信)chの訂正。誤:30ch、正:82ch(No.57 9025)

仕様

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| メーカー | スタンダード(STANDARD) | 型番 | SR740 |
| 使用周波数 | 登録局デジタルチャンネル(6.25kHz 間隔、82波) 351.03125MHz~351.10000MHz、 351.20000MHz~351.63125MHz 上空用チャンネル(6.25kHz間隔、15 波) 351.10625MHz~351.19375MHz (モニターのみ可) | 電波の型式 | F1E(4値FSK) |
| 通信方法 | 単信(プレストーク方式) | 電源電圧 | DC7.4V±10% |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(付属) | 連続使用時間 | スーパーセーブON時:約16時間 スーパーセーブOFF時:約11時間 |
| 送信出力 | 5W/2.5W/1W | 受信感度 | -2dBμV以下(BER=1%) |
| スピーカ出力 | 800mW以上(10%歪時) | 通信距離 | 市街地:1km程度 郊外:1.5km程度 障害物なし:5km以上 |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 湿度範囲 | 95%(35℃) |
| 防塵・防水性能 | IP68相当 | サイズ | 55.8(W)×29.4(D)×91.5(H)mm(突) |

| | | | |
|--|------------|-----|--|
| | | | 起物を含まず) |
| 重量 | 237g(電池含む) | 付属品 | リチウムイオンバッテリー、充電器、アンテナ、ベルトクリップ、アクセサリコネクタ保護カバー、登録申請書 |
| 免許・資格不要、簡単な登録申請で使用可能なデジタル無線機 | | | |
| 351MHz帯デジタル簡易無線登録局 デジタル82チャンネル対応(上空用15チャンネル受信対応) | | | |
| 5Wの送信出力は広い通信エリアを確保し、広範囲にわたる建設現場や地域活動など幅広い用途で確実な通信が可能。 | | | |
| 800mWの大音量・高音質の内蔵スピーカを採用 周りの騒音が大きい場所でもクリアで確実な受信音質を保証します。 | | | |
| 512通りのユーザーコード設定による豊富なグループ分けができ、32,767通りの秘話コードによる高度な秘話機能で通信内容を保護します。 | | | |
| 落下や強い衝撃によってダメージを受けやすい液晶部は液晶全体をシリコンラバーが覆うような衝撃吸収ベッディング構造を採用。 落下などによる強い衝撃がかかった時でもシリコンラバーが衝撃を吸収し直接の液晶部へのダメージを避けます。 | | | |
| 防塵・防水性能はクラス最高のIP68。雨天や粉塵の舞う工事現場でも安心して使用可能。 | | | |
| 本体底面にはバッテリー装着時のスライドロックプレートを装備。 確実にバッテリーをロックすることで、激しい衝撃や誤った操作によるバッテリーの脱落を防ぎ、高所作業でも安心して作業を行うことができます。 | | | |
| アクセサリコネクタは無線機の側面に配置。 ボリューム調整やチャンネル切替えなどの操作を行う時にコードが邪魔になりません。 | | | |
| 2マイク方式のノイズキャンセル機能 強風の中での通信に支障となる風切り音も抑え、よりクリアな送信音質を確保し確実な通信を可能にします。 | | | |
| 軽量・コンパクトサイズで日々の業務や持ち歩いての作業も気になりません。 | | | |
| シンプルなレイアウトを採用し手袋をした状態でも確実にキー操作が可能です。 | | | |
| ヘッドセットを使用したBluetoothワイヤレス通信が可能です。 ヘッドセットのPTTボタンによる送信に加えて音声自動送信(VOX)機能にも対応していますので、ヘッドセットのケーブルがない完全なハンズフリー運用が可能となります。 | | | |
| バッテリー残量は一目で分かる電池マーク表示 | | | |
| RoHS対応品 | | | |
| 【※登録申請必要について】 使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受ける必要があります。1台を登録する個別と複数登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。 また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。 | | | |
| 【アンテナについて】 アンテナは技術基準適合証明(工事設計認証)で認証を受けたアンテナをご使用ください。 ※登録以外のアンテナを使用した場合、罰せられる場合がありますのでご注意ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

