

品番：EA790MP-1D

品名：トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型]



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1950ページ		



仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SRS220A
送信出力	10mW	連続使用可能時間	33時間
電源	単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)	サイズ	47(W)×22(D)×80(H)mm
重量	89g(本体のみ)	付属品	ベルトクリップ
カラー	ブラック	送受信周波数(12.5kHz ステップ)	交互通話(単信) 1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000MHz 01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750MHz 中継装置使用時(半複信) 10ch~18ch: 送信440.2625MHz~440.3625MHz 受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch~29ch: 送信440.0250MHz~440.2375MHz 受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz
電波型式	F3E/F2D	受信感度	-13dB μ V以下
低周波出力	60mW以上	動作温度範囲	-10~50℃
定格電圧	DC1.2V	動作電圧範囲	DC 0.95V ~ 1.7V

免許・資格不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
IP68
Bluetooth対応
特定の相手呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にあるかわかるコールバック機能
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信
マルチチャンネル待ち受け機能
相手が通話圏内にあるかわかるARTS機能
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
誤操作を防ぐキーロック
埋め込み式ラバーキャップ
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。

代替品

	<p>品番 EA790MP-1E</p> <p>コメント 変更点:混信回避機能</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.