

品番 : EA790MP-1D

品名 : トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型]



販売価格	15,100円(税抜)／16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜)／16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1991ページ		



仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SRS220A
送信出力	10mW	連続使用可能時間	33時間
電源	単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)	サイズ	47(W)×22(D)×80(H) mm
重量	89g(本体のみ)	付属品	ベルトクリップ
カラー	ブラック	送受信周波数(12.5 kHz ステップ) 中継装置使用時(半複信) 10ch～18ch: 送信440.2625MHz～440.3625MHz 受信421.8125MHz～421.9125MHz 12ch～29ch: 送信440.0250MHz～440.2375MHz 受信421.5750MHz～421.7875MHz	交互通話(单信) 1ch～9ch: 422.2000MHz～422.3000MHz 01ch～11ch: 422.0500MHz～422.1750MHz
電波型式	F3E/F2D	受信感度	-13dB μV以下
低周波出力	60mW以上	動作温度範囲	-10～50°C
定格電圧	DC1.2V	動作電圧範囲	DC 0.95V～1.7V

免許・資格不要

交互通話(単信)および半複信方式

交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)

IP68

Bluetooth対応

特定の相手を呼び出すセレコール機能

相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能

視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ

CUE(キー)機能による緊急アラーム送信

マルチチャンネル待ち受け機能

相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能

チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能

イヤホン断線検出機能

会話のプライバシーを守る秘話モード

誤操作を防ぐキーロック

埋め込み式ラバーキャップ

オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.