



品番：**EA790MP-1E**

品名：トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型]



販売価格	16,300円 (税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/18 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



1つの受信部で混信を回避するDCM(デュアルチャンネルモニター)システム

仕様

メーカー	YAESU	型番	SRS30-BT
送受信周波数(12.5 kHz ステップ)	交互通話(単信) 01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz 中継装置使用時(半複信) 01ch~27ch: 送信 440.0250MHz~440.3625MHz 受信 421.5750MHz~421.9125MHz	通信方式	単信および半複信方式
電波型式	F3E/F2D	送信出力	10mW
低周波出力	内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)	動作温度範囲	-10~50℃
定格電圧	DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)	連続使用可能時間	約16時間(単3形アルカリ乾電池使用) ノーマルモードの場合:約26時間 ※送信6秒、受信6秒、待受48秒の繰り返し運用を想定
電源	単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)	サイズ	47(W)×22(D)×80(H)mm ※アンテナ及び突起物含まず

重量	93g(本体のみ)	カラー	ブラック
防塵・防水	IP68	付属品	ベルトクリップ
自動で混信を回避する、混信回避機能を搭載			
グループ間の移動もワンタッチ			
マージ機能でグループの垣根をとって一斉連絡が可能			
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能			
通話の開始、終了時にピープ音で確認			
エリアリサーチ機能、エアークローン機能			
Bluetooth対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.