

品番 : EA791A-46A

品名 : 29.5x13.2x50mm 活動量計(ブルー)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 12:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	パナソニック	型式	EW-NK32-A
カラー	ブルー	ユーザー登録範囲	年齢:6~99才、 性別:男/女、 身長:100~200cm、 体重:10~200kg、 歩幅:30~120cm
測定・表示	消費カロリー:最大9,999kcal (総消費/活動消費)、 歩数:最大99,999歩、 歩行距離:最大99.9km、 脂肪燃焼量:最大999.9g、 目標設定:最大4.0kg(減量最大 入力)、 目標達成度:最大999%、 達成までのアドバイス: 最大999分(アドバイスの歩行 時間)、 区間計測: 最大9,999kcal(活動消費カロ リー)、 歩数:最大99,999歩、 時間:最大24時間(1440分)、 メモリー:最大30日間(区間計測 時は30回)	防水	IPX5/IPX7※

電源	CR2032×1個	サイズ	50(W)×13.2(D)×29.5(H)mm
重量	20g(電池含む)	※	<p>IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、活動量計としての性能を保ちます。</p> <p>IPX7:常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、活動量計としての性能を保ちます。</p>

### 代替品

	品番 EA791A-32	コメント 価格・仕様異なります
---	--------------	-----------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.