

品番 : EA791AA-1

品名 : アルコールチェッカー



販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/02/02 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2085ページ		



## 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	AT-03
測定範囲	0.05~1.00mg/L	分解能	0.01mg/L
精度	±0.1mg/L(0.16mg/Lのとき)	アラーム設定	0.16mg/L
ウォームアップ時間	約30秒	測定時間	約8秒
使用環境温度	0~+40°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	37(W)×20(D)×103(H)mm
重量	約50g(電池含む)	電源	単4電池×2本(別売)
センサー寿命の目安	約2年もしくは使用回数700回、どちらか早い方	付属品	・取扱説明書
校正	不可		

※飲酒後の運転の可否を判断するための製品ではありません。本製品の測定結果のみで運転可否の判断は絶対に行わないでください。

ストローなどを使わずに、センサーに息を吹きかけて測定します。

測定値が0.16mg/lを超えると、アラーム音でもお知らせ。

暗所でも見やすいバックライト付き。

簡易的な飲酒レベルのチェック用

代替品



品番 EA791AA-6  
コメント 変更点:メーか-違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.