

品番：EA791AH-15A

品名：電子体温計



販売価格	2,500円(税抜)／2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜)／2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/20 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2085ページ		



仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	MC-681
サイズ	30(W)×14(T)×110(L)mm	重量	約18g(電池含む)
電源	リチウム電池(CR2016)×1個(付属)	測定範囲	32.0～42.0℃
精度	±0.1℃	測定方法	予測式+実測式
測定時間	予測:20秒、実測:10分	体温表示	3桁+℃表示、0.1℃毎
付属品	電池、収納ケース	電池寿命	約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器認証番号	225ACBZX00050000		
管理医療機器			
わき専用体温計			
検温結果が見やすく、使いやすいスタンダードタイプ			
前回値メモリ機能、ブザー、オートパワーオフ機能付			
大きな文字で検温結果をお知らせ 大型液晶画面に大きな文字で見やすく表示。			
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部 わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に正しく検温できます。			

検温終了をお知らせする、聞き取りやすいブザー音でお知らせ 予測検温が終了すると、お知らせブザーが鳴ってお知らせします。 ブザー音は、高音と低音を組み合わせた聞き取りやすい音を採用しました。
平均20秒のスピード検温 約20秒で約10分後の体温を予測します。 (※予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。)
持ち運びに収納に便利な収納ケース付
前回値メモリ: 前回の測定結果が表示されるので、結果の確認に役立ちます。
オートパワーオフ: 電源を切り忘れても、約15分後に自動的に電源が切れます。
電池交換可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.