

品番：EA798C-70

品名：60x66x30mm エコキーパー



販売価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	EC-03
測定項目	使用時間、1時間当り電気料金、累計電気料金、瞬時電力、積算電力量、CO_2排出量	定格電圧	AC100V(50/60Hz)
容量	15A以下 (1500W 以下)	測定範囲	5～1500W
分解能	1W	測定精度	±10%以内 (力率1の電気機器接続時) ±10%+3digit (力率1、正弦波の電気機器接続時)
サイズ	60(W)×33.5(D)×69(H)mm	重量	90g
消費電力	0.5W以下	電気料金換算レート	1kWh=22円(固定)
使用温湿度	0～+50℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	0～+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
材質	PC/ABS樹脂 (混合)		
家電製品単体の消費電力を確認する場合に効果的です。			
コンセントと電気製品の間に挟む差し込むだけで、使用電力状況や使用電気料金の目安などを簡単に確認できます			
電気製品を使用しない時に本製品自体の消費電力をOFFにする電源スイッチ付			

代替品

	品番 EA798C-70A コメント 仕様ご確認下さい。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.