

品番：EA798CC-132

品名：φ310mm [ハイブリッド電波]掛時計



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1943ページ		



“電波”と“スマホ”でつながるから時刻ぴったりネクスタイムシリーズ

#### 仕様

メーカー	セイコー(SEIKO)	型番	ZS251S
サイズ(mm)	φ310×48	重量	1.2kg
周波数	40/60kHz自動選局	電源	アルカリ単3乾電池×6本(付属) ※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。
電池寿命	約5年	フレーム材質	プラスチック(銀色メタリック塗装)
風防材質	ガラス	温度表示	0~40℃(精度 ±2℃)
湿度表示	25℃で20~90%RH(精度 ±8%)	適応OS(スマートフォン)	Android 6.0以上、iOS 9.0以上
デジタル文字高	最大31mm	注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)

2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいないカレンダーです

電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)…電池切れが近づくとお知らせします

スリープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます

おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります

標準電波、Bluetoothで2種類の電波を受信、ハイブリッド電波時計。
標準電波からもアプリからも。 標準電波を受信できない場合には専用アプリを使ってスマホ時刻と同期。
1台のスマートフォンからは最大5台接続
Bluetooth送受信機能
すべての時計を同じ時刻に。 Bluetoothの無線を使って時計同士が時刻情報を送受信し、すべての時計が同じ時刻を表示。設備時計のような配線や工事も不要。
時計同士の通信有効距離は見通し約30m(障害物が無い状態)
1分単位で、時刻をずらして使える。 表示している現在時刻から、±24時間まで時間差を設定できます。これまでの電波時計ではできなかった”ずらして使う”ができて、使い道が広がります。
受信状態(感度)が見える。 受信に成功した場合、受信レベルを5段階で表示します。設置場所の電波環境を確認することができる便利な機能です。
電波が届きにくい場所でも安心して使える。 窓が無い、窓が遠くにあるといった電波が受信しにくいところでも、スマートフォンがあれば安心して時刻を同期できます。もう設置場所に悩むことなくお使いいただけます。
分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)
受信レベル表示
液晶表示コントラスト調整(5段階)
UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)
石膏ボード用掛金具付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.