

品番 : EA798CD-11

品名 : φ350mm [電波]掛時計



販売価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/10 06:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1985ページ		



正しい時刻を表示できる



温度が分かる



シンプルデザイン



生活環境お知らせクロック

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	ITM-650J-5JF
サイズ	φ350×54mm	重量	1500g
周波数	40/60kHz自動選局	表示温度範囲	計測範囲:0~40°C、計測精度:±2°C (0~40°C)
表示湿度範囲	計測範囲=10~90%、計測精度 =±10%(5~40°C)	材質	枠:プラスチック 風防:ガラス
ケース材質	樹脂	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	約1年	カラー	メタリックブラウン

電波受信機能:自動受信／手動受信、自動選局機能付き

温度、湿度計測機能

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛け電波時計です。

温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。

二つの大型液晶で温度/湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。

ステップ秒針

生活環境お知らせアイコン機能

電波受信インジゲーター(電波受信状態をレベル表示)

電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)

月・日・曜日表示

フルオートカレンダー

時刻修正詳細:

※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。

電波受信機能:自動受信／手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz／60kHz)

精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.