

品番：EA798CD-11

品名：φ350mm [電波]掛時計



販売価格	9,980円(税抜) / 10,978円(税込)		
カタログ価格	9,980円(税抜) / 10,978円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1944ページ		



生活環境お知らせクロック

仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	ITM-650J-5JF
サイズ	φ350×54mm	重量	1500g
周波数	40/60kHz自動選局	表示温度範囲	計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)
表示湿度範囲	計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃)	材質	枠:プラスチック 風防:ガラス
ケース材質	樹脂	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	約1年	カラー	メタリックブラウン

電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き

温度、湿度計測機能

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛電波時計です。

温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。

二つの大型液晶で温度/湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。

ステップ秒針

生活環境お知らせアイコン機能

電波受信インジゲーター(電波受信状態をレベル表示)

電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)

月・日・曜日表示  
フルオートカレンダー

時刻修正詳細:

※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。海外でのご使用には対応しておりません。

電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)

精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.