


品番：EA798CG-55A

品名：120x194x21mm [電波]掛・置兼用時計(AC電源)



販売価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1946ページ		



仕様

メーカー	RHYTHM(リズム)	型番	8RZ209SR03
周波数	40kHz/60kHz	電源	ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
機能	アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー	サイズ	194(W)×21(D)×120(H)mm
重量	270 g	材質	枠:プラスチック
カラー	白		

AC電源式の電波時計

大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。

掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。

電波受信機能…40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。

電波OFF機能…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付

電波サーチ機能…電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付

常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)

明るさ三段階切替機能

アラームオートストップ機能

時刻カレンダー切替機能

掛置兼用(スタンド内蔵)

交流式電気時計

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.