

品番：EA798CG-61A

品名：279x407x24mm [電波]掛・置兼用時計



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

電波受信機能			
周波数	40/60kHz自動選局	温湿度表示	温度:-9.9～50℃、湿度:20～95%RH
カレンダー付き(西暦2010～2099年対応 六曜は2033年まで対応)			
電源	単3電池×4個	サイズ	279×407×24mm
重量	1.2kg		
掛・置兼用			
シルバーメタリック色			
プラスチック枠			
12/24時間表示切替式			
時間精度	電波の受信に成功している場合(受信直後):表示精度(±1秒)、電波を受信しない場合:平均月差(±30秒)	使用温度範囲	-10～50℃(液晶表示可能温度範囲は0～40℃)※但し結露なきこと
電池寿命	約3年	標準電波	標準電波受信による時刻修正
受信局	福島局(40kHz)、九州局(60kHz)	受信回数	自動受信回数 8回/日 1時から4時、13時から16時各時間帯の16分40秒に受信開始

表示方式	LCD(液晶)	温度表示精度	±2℃
湿度表示精度	±10%	防塵防滴機能	なし

代替品

	品番 EA798CG-72 コメント 代替品
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.